

MC90



# Armoire de sécurité FM pour produits inflammables - Haute 2 portes

## CONFORMITÉ


FM - OSHA - NFPA

## AVANTAGES

- Conforme aux spécifications NFPA et OSHA
- Conforme à la norme FM
- Stockage de produits inflammables

## MAIS AUSSI...

- Charnières de portes continues assurant un bon maintien des portes
- Bac de rétention en partie basse
- Conforme aux spécifications NFPA, OSHA et FM
- Construction très robuste en acier double paroi
- Étagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef en 3 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Poignée de porte intégrée
- Point de fixation pour mise à la terre



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                           |                                          |                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>MC90</b>               | Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>                                                                        |
| Conformité                | <b>FM - OSHA - NFPA</b>   | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>1850 x 1200 x 800</b>                                                               |
| Construction de l'armoire | <b>acier double paroi</b> | Ventilation                              | <b>Orifices de ventilation haut et bas avec grille pare-flammes (principe de Davy)</b> |
| Couleur des portes        | <b>jaune</b>              | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>50</b>                                                                              |
| Nombre de porte(s)        | <b>2</b>                  | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                                                               |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>          | Bac(s) de rétention                      | <b>1</b>                                                                               |
| Charnières                | <b>droite et gauche</b>   | Code douanier                            | <b>2147483647</b>                                                                      |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Étagère pour armoires MC90 - SC90 (Réf : ES90)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Étagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| MC90      | 1651 x 1092 x 864                     | 1537 x 1003 x 771                     | 340                      | 1                   | 2          | 159               | 177.00     |