

795+LI35



Armoire de stockage + charge - 105 min - haute, 2 portes - P3500T1

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Alarme de porte ouverte
- Coupe-circuit automatique
- Extincteur
- Système de protection anti-flamme
- Système de sécurité anti-balistique
- Contrôle de sécurité manuel
- Contact-sec
- Stockage de batteries lithium-ion
- Fabrication française - RSE

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	795+LI35	Fermeture de(s) porte(s)	automatique avec alarme
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture
Couleur des portes	blanc RAL 9010	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	2	Manchon de raccordement inclus	1
Type de porte(s)	battantes	Nombre de compartiment(s)	1
Charnières	gauche et droite	Code douanier	94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf : E35LI)
- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+LI35	2020 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00