


G804+LI10



Armoire de stockage + charge - comptoir, 2 portes - P1000T1

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Alarme de porte ouverte
- Coupe-circuit automatique
- Extincteur
- Système de protection anti-flamme
- Système de sécurité anti-balistique
- Contrôle de sécurité manuel
- Contact-sec
- Stockage de batteries lithium-ion
- Fabrication française - RSE

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	G804+LI10	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture
Construction de l'armoire	Acier 12/12em double parois	Diamètre de ventilation (mm)	100
Couleur des portes	blanc RAL 9010	Manchon de raccordement inclus	1
Nombre de porte(s)	2	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	94032080
Charnières	gauche et droite		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELIC)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
G804+LI10	935 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	0		2	0	77.00