

AZ300+NLI04



## Armoire de stockage + charge - haute, 2 portes - P400T1

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Alarme de porte ouverte
- Coupe-circuit automatique
- Extincteur
- Système de protection anti-flamme
- Système de sécurité anti-balistique
- Contrôle de sécurité manuel
- Contact-sec
- Stockage de batteries lithium-ion
- Fabrication française - RSE

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>AZ300+NLI04</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture</b>
Couleur des portes	<b>Noir RAL 7021</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Manchon de raccordement inclus	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Charnières	<b>gauche et droite</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AZ300+NLI04	1990 x 980 x 500	1840 x 925 x 453	0		4	0	102.00