


AZ301B+LI04



Armoire de stockage + charge – haute, 2 portes – P400T1

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Extincteur
- Contrôle de sécurité manuel
- Fabrication française - RSE
- La batterie la plus puissante peut aller jusqu'à 3500 Wh
- Alarme de porte ouverte
- Système de protection anti-flamme
- Contact-sec
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Coupe-circuit automatique
- Système de sécurité anti-balistique
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Fermeture à clef
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Joints de porte thermomodulants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AZ301B+LI04	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture
Couleur des portes	Bleu RAL 5010	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	2	Manchon de raccordement inclus	1
Type de porte(s)	battantes	Nombre de compartiment(s)	1
Charnières	gauche et droite	Code douanier	94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELIC)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AZ301B+LI04	1990 x 980 x 500	1840 x 925 x 453	0		4	0	102.00