



# Armoire 2 portes à compartiments pour le stockage de batteries lithium

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de batteries lithium-ion
- Stockage de produits inflammables
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure E1180
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Fabrication française - RSE

## MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture automatique des portes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Point de fixation pour mise à la terre
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance au feu 105 min et fabrication Française



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>795+NLI2AC10S</b>	Type de porte(s)	<b>battantes</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>5</b>
Couleur des portes	<b>RAL 9005</b>	Bac(s) de rétention	<b>2</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf : E35LI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Serrure à code électronique (Réf : SERCODE)

## OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Onduleur de sécurité 4 prises pour VIG190 & VIG290 (Réf : ONDULI)
- Détecteur de fumée connecté avec alarme et connexion wifi. (Réf : ALARMWI)
- Système d'alarme et d'enregistrement de données WiFi (Réf : SED)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+NLI2AC10S	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00