











Armoire 2 portes à compartiments pour le stockage de batteries lithium

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de batteries lithium-ion
- Stockage de produits inflammables
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure El180
- Constructions pour une résistance 105 min selon EN14470-1
- · Fabrication française -
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1

MAIS AUSSI...

- · Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture automatique des portes
- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation

- · Point de fixation pour mise à la terre
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) 795+NLI2AC10S acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé

RAL 9005

Type de porte(s) Nombre de compartiment(s)

Bac(s) de rétention Code douanier

battantes 5

94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf: E35LI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Serrure à code électronique (Réf : SERCODE)

OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- · Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Onduleur de sécurité 4 prises pour VIG190 & VIG290 (Réf :
- connecté avec alarme et connexion wifi. (Réf
- Système d'alarme et d'enregistrement de données WiFi (Réf :

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+NLI2AC10S	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00

