

798+NLIX2



Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Comptoir 1 porte + 2 E48Li + Vig190

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance éprouvée de 105 minutes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Référence | 798+NLIX2 | Charnières | gauche et droite automatique |
| Construction de l'armoire | acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé RAL 9005 black | Fermeture de(s) porte(s) | |
| Couleur des portes | | Ventilation | Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire |
| Nombre de porte(s) | 1 | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Type de porte(s) | battantes | Code douanier | 94032080 |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELIC)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 798+NLIX2 | 1100 x 635 x 670 | 820 x 490 x 410 | 0 | | 0 | 80 | 182.00 |