

Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Comptoir 2 portes à équiper

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Résistance éprouvée de 105 minutes
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	793+LI	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	1300 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010	Ventilation	Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
Couleur des portes	blanc RAL 9010	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	2	Manchon de raccordement inclus	1
Type de porte(s)	battantes	Nombre de compartiment(s)	1
Charnières	gauche et droite	Code douanier	94032080
Fermeture de(s) porte(s)	automatique		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf : E35LI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Rack de 9 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX100Li + passage de câble (Réf : VIG190)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
793+LI	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		0	0	297.00