



Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Comptoir 2 portes à équiper

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Fabrication française - RSE

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Résistance éprouvée de 105 minutes
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Référence | 793+LI | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1300 x 1200 x 800 |
| Construction de l'armoire | acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010 | Ventilation | Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire |
| Couleur des portes | blanc RAL 9010 | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Manchon de raccordement inclus | 1 |
| Type de porte(s) | battantes | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Charnières | gauche et droite | Code douanier | 94032080 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf : E35LI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX100Li + passage de câble (Réf : VIG190)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 793+LI | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 0 | | 0 | 0 | 297.00 |