

# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Comptoir 2 portes à équiper

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifice dédié aux passages de câbles
- Résistance éprouvée de 105 minutes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>793+NLI</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>1300 x 1200 x 800</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b>
Couleur du corps	<b>Noir</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Couleur des portes	<b>Noir</b>	Manchon de raccordement inclus	<b>1</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94032080</b>
Charnières	<b>gauche et droite</b>		

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Etagère perforée pour armoire 2 portes (Réf : E35LI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX100Li + passage de câble (Réf : VIG190)
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
793+NLI	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		0	0	297.00