











Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Haute 2 portes à équiper

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure El180
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Fabrication française PSE
- Conforme à la norme
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1



MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants

- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières Fermeture de(s) porte(s) 795+LI

acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé

blanc RAL 9010 2

battantes gauche et droite automatique Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Manchon de raccordement inclus Nombre de compartiment(s) Code douanier 2150 x 1200 x 800

Entrée et sortie d'air en toiture

100

1

94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

 Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)

 Alarme visuelle & sonore + boîtier de

contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX200Li + passage de cable (Réf : VIG290) Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)

 Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° pour armoire 795+Li (Réf: EX200LI) Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf: PRISELI)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf: PEXTBALI)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf: PRISELICC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+LI	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		0	80	453.00

