

795+NLI



Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Haute 2 portes à équiper

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance éprouvée de 105 minutes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	795+NLI	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2150 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture
Couleur des portes	RAL 9005 black	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	2	Manchon de raccordement inclus	1
Type de porte(s)	battantes	Nombre de compartiment(s)	1
Charnières	gauche et droite	Code douanier	94032080
Fermeture de(s) porte(s)	automatique		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISEL1)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX200Li + passage de câble (Réf : VIG290)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° pour armoire 795+Li (Réf : EX200LI)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+NLI	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		0	80	453.00