

# Armoire de sécurité pour le stockage de batteries lithium-ion équipée

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Coupe feu intérieur 180 min EN 13501-2
- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de batteries lithium-ion

### MAIS AUSSI...

- Coupe feu intérieur 180 min EN 13501-2
- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>790+1FLIA4</b>	Charnières	<b>droite et gauche</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>automatique</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94036000</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Étagère perforée pour armoire 790+1FLI (Réf : E1FLI)
- Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour 790+1FLI et 790+2FLI (Réf : EX500Li)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+1FLIA4	2050 x 905 x 903	1720 x 760 x 827	0		0	0	392.00