

Armoire de sécurité pour le stockage de batteries lithium-ion équipée

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Coupe feu intérieur 180 min EN 13501-2
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction pour une résistance au feu - 90 min selon EN 14470-1
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Type de porte(s)
Charnières

790+2FLIA4
battantes
gauche droite

Fermeture de(s) porte(s)
Code douanier

automatique
94036000

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rayonnage constitué de 4 niveaux perforés pour 790+2FLI (Réf : R2FLI)
- Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour 790+1FLI et 790+2FLI (Réf : EX500Li)

OPTIONS

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELIF)
- Serrure à code électronique (Réf : SERCODE)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Onduleur de sécurité 4 prises pour VIG190 & VIG290 (Réf : ONDULI)
- Passage de câble intérieur en partie haute (Réf : PINTOLI)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Niveau complémentaire pour armoire 790+2FLI (Réf : E2FLI)
- Ensemble de sécurité et d'alarme pour 790+1FLI et 790+2FLI (Réf : VIG590)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+2FLIA4	2050 x 1502 x 903	1720 x 1350 x 827	0		0	0	692.00