

# Armoire de sécurité pour le stockage de batteries lithium-ion équipée

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Coupe feu intérieur 180 min EN 13501-2
- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de batteries lithium-ion

### MAIS AUSSI...

- Coupe feu intérieur 180 min EN 13501-2
- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence **790+2FLIX4**  
 Nombre de porte(s) **2**  
 Type de porte(s) **battantes**

Charnières  
 Fermeture de(s) porte(s)  
 Code douanier

**gauche droite**  
**automatique**  
**94036000**

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Passage de câble intérieur en partie haute (Réf : PINTOLI)
- Rayonnage constitué de 4 niveaux perforés pour 790+2FLI (Réf : R2FLI)
- Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour 790+1FLI et 790+2FLI (Réf : EX500LI)
- Ensemble de sécurité et d'alarme pour 790+1FLI et 790+2FLI (Réf : VIG590)

## OPTIONS

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISEL1)
- Serrure à code électronique (Réf : SERCODE)
- Perçement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELIC)
- Onduleur de sécurité 4 prises pour VIG190 & VIG290 (Réf : ONDULI)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Niveau complémentaire pour armoire 790+2FLI (Réf : E2FLI)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+2FLIX4	2050 x 1502 x 903	1720 x 1350 x 827	0		0	0	702.00