

PRISELITRI

Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries | système triphasé

CONFORMITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

PRISELITRI

Tension (volts)

220V-16A-50hz

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium basse 2 portes + 1 extincteur EX100LI + 2 étagères E35LI (Réf : 793+LIA2)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium basse 2 portes + VIG190 + 2 E35LI (Réf : 793+LIX2)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium haute 1 porte + 4 E48LI + Vig190 (Réf : 794+LiX4)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium haute 1 porte + 1 extincteur EX100LI + 4 étagères E48LI (Réf : 794+LiA4)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Haute 2 portes + VIG290 + 4 E35LI (Réf : 795+LIX4)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Haute 2 portes + 1 extincteur EX200LI + 4 étagères E35LI (Réf : 795+LIA4)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Comptoir 1 porte + 2 E48LI + Vig190 (Réf : 798+LIX2)
- Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Comptoir 1 porte + 1 extincteur EX100LI + 2 étagères E48LI (Réf : 798+LIA2)
- Armoire de sécurité batteries lithium comptoir 2 portes + EX100LI + E04LI (Réf : S804+LIA1)
- Armoire de sécurité batteries lithium comptoir 2 portes + EX100LI + E06LI (Réf : S806+LIA1)
- Armoire de sécurité batteries lithium Haute 2 portes + EX200LI + 5 E04LI (Réf : S2004+LIA5)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
PRISELITRI			0		0	0	0.00