

3032M11



Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Sous-pailasse 2 portes - 2 compartiments

CONFORMITÉ


EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Pictogrammes normalisés fournis
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Référence | 3032M11 | Ventilation | Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire |
| Conformité | EN 14470-1, FM 6050 | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Construction de l'armoire | bois mélaminé | Nombre de compartiment(s) | 2 |
| Couleur des portes | gris clair RAL 7035 | Sur-étagère(s) en PVC | Option |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 2 |
| Type de porte(s) | battantes | Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Charnières | droite et gauche | Caillebotis | 2 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 835 x 1200 x 800 | Code douanier | 94036000 |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 3032M11 | 635 x 1115 x 630 | 365 x (2* 493) x 410 | 2 | 2 | 0 | 30 | 108.00 |