

Laveur d'yeux de sécurité mural pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|
| Référence | LV12 | Vasque | inox |
| Conformité | EN 15154-2 | Tuyauterie | inox |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 320 x 340 x 220 | Alimentation | F 1 / 2" |
| Usage | interieur manuelle | Évacuation | F1 1 / 4" |
| Fixation | murale | Code douanier | 73242921 |

OPTIONS

- Mitigeur
Thermostatique pour
laveur d'yeux de
sécurité (Réf : MCL)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| LV12 | | | 11 | 0 | 5.00 |