

Laveur d'yeux de sécurité mural pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LV14	Vasque	Inox + peinture epoxy verte RAL 6032
Conformité	EN 15154-2	Tuyauterie	acier galvanisé + peinture epoxy grise RAL 7040
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	320 x 420 x 260	Alimentation	M 1 / 2"
Usage	interieur manuelle murale	Évacuation	F1 1 / 4"
Fixation		Code douanier	73242921

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour laveur d'yeux de sécurité (Réf: MCL)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
LV14			15	0	3.00