







Laveur d'yeux de sécurité mural pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique

- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inox + peinture epoxy verte RAL 6032 Référence Vasque EN 15154-2 Tuyauterie acier galvanise + peinture epoxy grise RAL 7040 Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) 320 x 420 x 260 Alimentation M 1 / 2" Usage interieur Évacuation F1 1 / 4" manuelle Code douanier 73242921 Fixation murale

OPTIONS

 Mitigeur Thermostatique pour laveur d'yeux de sécurité (Réf: MCL)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
LV14			15	0	3.00

