

Laveur d'yeux de sécurité sur pied pour usage intérieur ou extérieur

CONFORMITÉ


EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LP24	Vasque	inox + peinture epoxy verte RAL 6032
Conformité	EN 15154-2	Tuyauterie	acier galvanise + peinture epoxy grise RAL 7040
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	340 x 320 x 720	Alimentation	F1"
Usage	interieur et exterior (kit cable chauffant recommandé)	Évacuation	F1 1 / 4"
Fixation	manuelle ou au pied au sol	Code douanier	73242921

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Cordon Chauffant pour mise Hors gel (Réf : KITCC2)

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour laveur d'yeux de sécurité (Réf : MCL)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
LP24	H1040		15	0	8.00