

REVPSM450

## Révision d'un PSM avec frais de déplacement entre 301 et 450 km (au départ du 92)

### CONFORMITÉ

---



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence

**REVPSM450**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
REVPSM450			0		0	0	0.00