

REVFLV450

Révision d'une hotte à flux laminaire avec frais de déplacement entre 301 et 450 km (au départ du 92)

CONFORMITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

REVFLV450

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| REVFLV450 | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00 |