

Armoire de sécurité haute 1 porte vitrée EN 14470-1 30 minutes à filtration

CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm
- Facilité de remplacement du filtre
- Montage simple et esthétique
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Solution sans génie civil
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AFV34	Diamètre de ventilation (mm)	100
Conformité	EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211	Nombre de compartiment(s)	1
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Bac(s) de rétention	1
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Débit (m3/h)	80
Nombre de porte(s)	2	Usage	Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
Type de porte(s)	battantes	Puissance électrique (watts)	20
Charnières	droite et gauche	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	43.00
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Code douanier	94036000
Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AFV34	2210 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	132.00