







# Armoire de sécurité haute 2 portes EN 14470-1 30 minutes à filtration

## CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211

### **AVANTAGES**

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables

Projet de norme EN 17242

#### MAIS AUSSI...

- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme à la norme EN 14470-1 30 minutes
- · Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
  - · À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à

- · Facilité de remplacement du filtre
- Montage simple et esthétique
- Pictogrammes normalisés fournis

0.3 µm

- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- · Solution sans génie
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- · Testée et homologuée à la norme FM 6050
- · Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence

Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s)

Type de porte(s) Charnières

Fermeture de(s) porte(s) Ventilation

EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211

bois mélaminé gris clair RAL 7035

battantes droite et gauche

automatique

Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s)

Bac(s) de rétention Débit (m3/h) Usage

Puissance électrique (watts) Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) Code douanier

100 1

80

Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs

43.00

94036000

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- · Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caison de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)



## **OPTIONS**

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf: SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AF35	2210 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	247.00

