

# Armoire de sécurité haute 2 portes vitrées EN 14470-1 30 minutes à filtration

## CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211

## AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Projet de norme EN 17242

## MAIS AUSSI...

- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm
- Facilité de remplacement du filtre
- Montage simple et esthétique
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Solution sans génie civil
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>AFV35</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>automatique</b>
Conformité	<b>EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Construction de l'armoire	<b>bois mélaminé</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Couleur des portes	<b>gris clair RAL 7035</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>2</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Bac(s) de rétention	<b>2</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Usage	<b>Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>	Code douanier	<b>94036000</b>

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)

## OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AFV35	2210 x 1115 x 550	(2x) 1581 x 490 x 419	247.00