

# Armoire de sécurité à filtration - Haute 1 porte - Compatible pour ajouter un filtre HEPA

## CONFORMITÉ

CE, NF X 15-211

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Étagères perforées pour l'écoulement des liquides
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Disponible en différentes configurations : 1, 2, 3 ou 4 compartiments
- Filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm
- Facilité de remplacement du filtre
- Pictogrammes normalisés fournis
- Solution sans génie civil
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                                     |                                          |                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>AF1C1</b>                                        | Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>                                          |
| Conformité                | <b>CE, NF X 15-211</b>                              | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2100 x 1200 x 800</b>                                 |
| Construction de l'armoire | <b>mélaminé et portes double paroi</b>              | Ventilation                              | <b>Entrée d'air latérale<br/>Sortie d'air en toiture</b> |
| Couleur des portes        | <b>blanche RAL 9010<br/>liserets bleus RAL 5015</b> | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                                 |
| Nombre de porte(s)        | <b>1</b>                                            | Bac(s) de rétention                      | <b>1</b>                                                 |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                    | Usage                                    | <b>Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs</b>    |
| Charnières                | <b>droite</b>                                       | Code douanier                            | <b>94032080</b>                                          |

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : CORG301)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : FOR300)
- Filtre HEPA pour armoires de sécurité à filtration (Réf : HEP300)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : ORG300)
- Support pour filtre HEPA - Pour anciens modèles H301 - H311 (Réf : SH300)

## OPTIONS

- Étagère perforée pour série 12.X (Réf : ESAF2X)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| AF1C1     | 1900 x 800 x 545                      | 1500 x 760 x 500                      | 115.00     |