

Caisson de ventilation avec moteur et volute ATEX - à option filtrante

CONFORMITÉ

ATEX Zone 2

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Certifié ATEX zone II
- Certifié ATEX

MAIS AUSSI...

- Caisson conforme ATEX
- Adaptable sur tout type d'armoire
- Adaptation facile entre le caisson et l'équipement à ventiler
- Interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux
- Montage simple et esthétique
- Permet d'extraire les vapeurs chimiques contenues dans l'armoire de sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CTAT	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	700 x 500 x 500
Conformité	ATEX Zone 2	Code douanier	84145940

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration type CDF ou armoire AF10 (Réf : CDFCORG)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration type CDF ou armoire AF10 (Réf : CDFFOR)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration type CDF ou armoire AF10 (Réf : CDFORG)
- Collier de serrage diamètre 100 mm (Réf : CDS100)
- Manchon de raccordement diamètre 100 mm (Réf : CHJ)
- 1 mètre de gaine souple en PVC (Réf : KL100)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
CTAT	305 x 650 x 285		18.00