

## Hotte à flux laminaire largeur 900

### CONFORMITÉ

EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3

### AVANTAGES

- Conforme à la norme EN 61010-1
- Conforme à la norme EN 61326-1
- Conforme à la norme EN 61000-6-3

### MAIS AUSSI...

- Ventilateur peu bruyant
- Haute intensité lumineuse
- Parois lisses, coins arrondis et aucune soudure, permettant un nettoyage et une décontamination faciles
- Parois blanches pour une luminosité non éblouissante
- Remplacement facile des filtres
- Compartiment électronique situé en dehors de la zone contaminée
- Système de contrôle à microprocesseur avec affichage numérique pour vitesse du débit d'air
- Alarme sonore et visuelle en cas de défaut du flux d'air



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>FLV09</b>	Débit (m3/h)	<b>2150</b>
Conformité	<b>EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3</b>	Compteur horaire	<b>Inclus</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>1500 x 1150 x 850</b>	Tension (volts)	<b>0.99999</b>
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	<b>0,4</b>	Puissance électrique (watts)	<b>760</b>
Tension (volts)	<b>220</b>	Code douanier	<b>84146011</b>

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Façade avant avec protection UV pour FLV09 (Réf : FACFLV09)
- Table tubulaire fixe pour FLV09 et PSM9 (Réf : TH09)
- Vanne de gaz (Réf : VANGAZ)
- Vanne de vide (Réf : VANVID)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
FLV09	1345 x 1060 x 795	620 x 890 x 630	165.00