

BH06D+



# Hotte à raccordement extérieur L 600 - 2 passages de main

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Double passage de main ou trapèze
- Prêt à l'emploi
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>BH06D+</b>	Compteur horaire	<b>Non</b>
Charnières	<b>Oui</b>	Prise d'échantillonnage	<b>Non</b>
Bac(s) de rétention	<b>Option</b>	Paroi arrière transparente	<b>inclus</b>
Opercules pour passage alimentation	<b>4</b>	Plan de travail en mélaminé	<b>Option</b>
Mesureur de flux d'air	<b>Non</b>	Code douanier	<b>84146000</b>
Guide des produits retenus	<b>Non</b>		

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H06 (Réf : BB06)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H06 (Réf : BV06)

## OPTIONS

- Eclairage pour hottes à raccordement extérieur (Réf : LUD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
BH06D+	745 x 600 x 650	735 x 545 x 505	41.00