

BH15D+



Hotte à raccordement extérieur L 1500 - 2 passages de main

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Double passage de main ou trapèze
- Prêt à l'emploi
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Passages de main ergonomiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BH15D+	Paroi arrière transparente	inclus
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	LABOPUR®	Plan de travail en mélaminé	Option
Opercules pour passage alimentation	4	Code douanier	84146000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H15 (Réf : BB15)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H15 (Réf : BV15)

OPTIONS

- Eclairage pour hottes à raccordement extérieur (Réf : LUD)
- Table/Armoire roulante pour H15 (Réf : TA15)
- Table roulante avec étagère amovible pour H15 (Réf : TR15)
- Table Tubulaire Fixe pour H15 (Réf : TTF15)
- Table Tubulaire Roulante pour H15 (Réf : TTR15)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
BH15D+	945 x 1500 x 750	935 x 1445 x 700	102.00