

# Sorbonne à recirculation 1500 mm - 3 modules - pour liquide et poudre - passage 2 mains

## CONFORMITÉ

NF X 15-211 Classe 1

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

- Projet de norme EN 17242

## MAIS AUSSI...

- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>H153D+H2C</b>	Compteur horaire	<b>included</b>
Conformité	<b>NF X 15-211 Classe 1</b>	Prise d'échantillonnage	<b>included</b>
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	<b>0,4 - 0,6</b>	Paroi arrière transparente	<b>included</b>
Tension (volts)	<b>220-240</b>	Plan de travail en mélaminé	<b>option</b>
Débit (m3/h)	<b>170</b>	Puissance électrique (watts)	<b>27</b>
Opercules pour passage alimentation	<b>4</b>	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	<b>57.00</b>
Mesureur de flux d'air	<b>included</b>	Code douanier	<b>84146000</b>
Guide des produits retenus	<b>included</b>		

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: AMM200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf: HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: ORG200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H15 (Réf: BB15)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H15 (Réf: BV15)

## OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf: LUMI)
- Table/Armoire roulante pour H15 (Réf: TA15)
- Table Tubulaire Fixe pour H15 (Réf: TTF15)
- Table Tubulaire Roulante pour H15 (Réf: TTR15)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H153D+H2C	1160 x 1500 x 750	935 x 1445 x 700	54.00