

Sorbonne à recirculation 1800 mm - 4 modules - pour liquide et poudre - passage G. largeur

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Hottes homologuées à la norme NFX 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	H184G+H2C
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	0,4 - 0,6
Tension (volts)	220-240
Débit (m3/h)	170
Opercules pour passage alimentation	4
Mesureur de flux d'air	inclus
Guide des produits retenus	inclus

Compteur horaire	inclus
Prise d'échantillonnage	inclus
Paroi arrière transparente	inclus
Plan de travail en mélaminé	Option
Puissance électrique (watts)	27
Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	57.00
Code douanier	84146000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H18 (Réf : BB18)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H18 (Réf : BV18)

OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table roulante avec étagère amovible pour H18 (Réf : TR18)
- Table Tubulaire Fixe pour H18 (Réf : TTF18)
- Table Tubulaire Roulante pour H18 (Réf : TTR18)
- Table/Armoire roulante pour H18 (Réf : TA18)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H184G+H2C	1240 x 1800 x 750	935 x 1745 x 700	70.00