





Sorbonne à recirculation 1800 mm - 4 modules - pour salle blanche - passage G. largeur

CONFORMITÉ

NF X 15-211 Class 1

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI..

- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre

- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation

- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage ontimal
- Passages de main ergonomiques
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Conformité Vitesse moyenne d'air en façade (m/s) Tension (volts)

Tension (volts) Débit (m3/h) Opercules pour passage alimentation

Mesureur de flux d'air Guide des produits retenus H184G+2CH NF X 15-211 Class 1 0,4 - 0,6 220-240 180

4 inclus inclus Compteur horaire
Prise d'échantillonnage
Paroi arrière transparente
Plan de travail en mélaminé
Puissance électrique (watts)
Puissance sonore du ventilateur dB(A)
(hors flux d'air)
Code douanier

inclus inclus inclus option 63 60.00

84146000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: AMM200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H18 (Réf: BB18)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H18 (Réf : BV18)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf: FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)

OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table roulante avec étagère amovible pour H18 (Réf : TR18)
- Table Tubulaire Fixe pour H18 (Réf: TTF18)
- Table Tubulaire Roulante pour H18 (Réf : TTR18)
- Table/Armoire roulante pour H18 (Réf : TA18)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H184G+2CH	1240 x 1800 x 750	935 x 1745 x 700	70.00

