

Sorbonne à recirculation 900 mm - 2 Modules - pour liquide - Passage trapèze

CONFORMITÉ

NF X 15-211 Classe 1

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

- Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| Référence | H092Z+2C | Compteur horaire | included |
| Conformité | NF X 15-211 Classe 1 | Prise d'échantillonnage | included |
| Vitesse moyenne d'air en façade (m/s) | 0,4 - 0,6 | Paroi arrière transparente | included |
| Tension (volts) | 220-240 | Plan de travail en mélaminé | option |
| Débit (m3/h) | 170 | Puissance électrique (watts) | 27 |
| Opercules pour passage alimentation | 4 | Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) | 57.00 |
| Mesureur de flux d'air | included | Code douanier | 84146000 |
| Guide des produits retenus | included | | |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H09 (Réf : BB09)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H09 (Réf : BV09)

OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table/Armoire roulante pour H09 (Réf : TA09)
- Table roulante avec étagère amovible pour H09 (Réf : TR09)
- Table Tubulaire Fixe pour H09 (Réf : TTF09)
- Table Tubulaire roulante pour H09 (Réf : TTR09)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| H092Z+2C | 1160 x 900 x 750 | 935 x 845 x 700 | 34.00 |