

H153G+



# Sorbonne à recirculation 1500 mm - 3 Modules - Passage grande largeur

## CONFORMITÉ


NF X 15-211 Classe 2

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Facilité de remplacement du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>H153G+</b>	Compteur horaire	<b>inclus</b>
Conformité	<b>NF X 15-211 Classe 2</b>	Prise d'échantillonnage	<b>inclus</b>
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	<b>0,4 - 0,6</b>	Paroi arrière transparente	<b>inclus</b>
Tension (volts)	<b>220-240</b>	Plan de travail en mélaminé	<b>Option</b>
Débit (m3/h)	<b>170</b>	Puissance électrique (watts)	<b>27</b>
Opercules pour passage alimentation	<b>4</b>	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	<b>57.00</b>
Mesureur de flux d'air	<b>inclus</b>	Code douanier	<b>84146000</b>
Guide des produits retenus	<b>inclus</b>		

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Kit pour utilisation sans filtre à charbon actif - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CAR200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H15 (Réf : BB15)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H15 (Réf : BV15)

## OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table/Armoire roulante pour H15 (Réf : TA15)
- Table roulante avec étagère amovible pour H15 (Réf : TR15)
- Table Tubulaire Fixe pour H15 (Réf : TTF15)
- Table Tubulaire Roulante pour H15 (Réf : TTR15)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H153G+	1160 x 1500 x 750	935 x 1445 x 700	54.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)  
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98  
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr