

H184G+



# Sorbonne à recirculation 1800 mm - 4 Modules - Passage G largeur

## CONFORMITÉ

NF X 15-211 Classe 2

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Projet de norme EN 17242

## MAIS AUSSI...

- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>H184G+</b>	Compteur horaire	<b>included</b>
Conformité	<b>NF X 15-211 Classe 2</b>	Prise d'échantillonnage	<b>included</b>
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	<b>0,4 - 0,6</b>	Paroi arrière transparente	<b>included</b>
Tension (volts)	<b>220-240</b>	Plan de travail en mélaminé	<b>Option</b>
Débit (m3/h)	<b>180</b>	Puissance électrique (watts)	<b>63</b>
Opercules pour passage alimentation	<b>4</b>	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	<b>57.00</b>
Mesureur de flux d'air	<b>included</b>	Code douanier	<b>84146000</b>
Guide des produits retenus	<b>included</b>		

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Kit pour utilisation sans filtre à charbon actif - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CAR200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H18 (Réf : BB18)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H18 (Réf : BV18)

## OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table roulante avec étagère amovible pour H18 (Réf : TR18)
- Table Tubulaire Fixe pour H18 (Réf : TTF18)
- Table Tubulaire Roulante pour H18 (Réf : TTR18)
- Table/Armoire roulante pour H18 (Réf : TA18)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H184G+	1240 x 1800 x 750	935 x 1745 x 700	60.00