

H061D+



Sorbonne à recirculation 600 mm - 1 Module - Passage 2 mains

CONFORMITÉ

NF X 15-211 Classe 2

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Facilité de remplacement du filtre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	H061D+	Compteur horaire	inclus
Conformité	NF X 15-211 Classe 2	Prise d'échantillonnage	inclus
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	0,4 - 0,6	Paroi arrière transparente	inclus
Tension (volts)	220-240	Plan de travail en mélaminé	Option
Débit (m3/h)	170	Puissance électrique (watts)	27
Opercules pour passage alimentation	4	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	57,00
Mesureur de flux d'air	inclus	Code douanier	84146000
Guide des produits retenus	inclus		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Kit pour utilisation sans filtre à charbon actif - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CAR200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H06 (Réf : BB06)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H06 (Réf : BV06)

OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table/Armoire roulante pour H06 (Réf : TA06)
- Table roulante avec étagère amovible pour H06 (Réf : TR06)
- Table Tubulaire Fixe pour H06 (Réf : TTF06)
- Table Tubulaire roulante pour H06 (Réf : TTR06)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H061D+	950 x 600 x 650	735 x 545 x 505	23,00