

H092D+



# Sorbonne à recirculation 900 mm - 2 Modules - Passage 2 mains

## CONFORMITÉ

NF X 15-211 Classe 2

## AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

- Projet de norme EN 17242

## MAIS AUSSI...

- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Facilité de remplacement du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>H092D+</b>	Compteur horaire	<b>inclus</b>
Conformité	<b>NF X 15-211 Classe 2</b>	Prise d'échantillonnage	<b>inclus</b>
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	<b>0,4 - 0,6</b>	Paroi arrière transparente	<b>inclus</b>
Tension (volts)	<b>220-240</b>	Plan de travail en mélaminé	<b>Option</b>
Débit (m <sup>3</sup> /h)	<b>170</b>	Puissance électrique (watts)	<b>27</b>
Opercules pour passage alimentation	<b>4</b>	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	<b>57.00</b>
Mesureur de flux d'air	<b>inclus</b>	Code douanier	<b>84146000</b>
Guide des produits retenus	<b>inclus</b>		

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- Kit pour utilisation sans filtre à charbon actif - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CAR200)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : CORG201)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- Filtre HEPA pour hottes à filtration (Réf : HEP200)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)
- Support pour filtre HEPA (Réf : SH200)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H09 (Réf : BB09)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H09 (Réf : BV09)

## OPTIONS

- Eclairage LED intérieur pour hotte à filtration (Réf : LUMI)
- Table/Armoire roulante pour H09 (Réf : TA09)
- Table roulante avec étagère amovible pour H09 (Réf : TR09)
- Table Tubulaire Fixe pour H09 (Réf : TTF09)
- Table Tubulaire roulante pour H09 (Réf : TTR09)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H092D+	1160 x 900 x 750	935 x 845 x 700	34.00