

C235



Caillebotis pour bac de rétention B235

CONFORMITÉ

0

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Construction de l'armoire

C235
Acier 15/10ème

Code douanier

94032080

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| C235 | 90 x 980 x 400 | | 0 | | 0 | 0 | 8.00 |