



## Rayonnage de sécurité en acier - 4 niveaux de stockage - Profondeur 590 mm

### CONFORMITÉ

Art.10 du 2/02/1998

### AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Conforme à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Rayonnages adaptés au stockage de différentes familles de produits
- Visualisation rapide des produits
- Disponible en différentes dimensions et différents niveaux de stockage
- Les fuites éventuelles sont localisées rapidement à leur niveau
- Charge admissible élevée
- Permet de stocker les produits chimiques par catégories
- Bacs de rétention avec rebords assurant un bon maintien des bidons
- Plusieurs modèles disponibles



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**RRA604ES**  
**Art.10 du 2/02/1998**

Code douanier

**940310**

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention pour rayonnage RRA60 - RRA604 - RRA604ES (Réf : BAC600)
- Rayonnage de sécurité en acier - 4 niveaux de stockage - Profondeur 590 mm (Réf : RRA604)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
RRA604ES	2000 x 1000 x 590		216		4	0	63.00