



CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Numero di porte

S804+LiX1
2

Codice HS

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : E04Li)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S804+LiX1	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	0		1	0	80.00