

798+LI



Armadietto da banco 1 porta da equipaggiare

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Modello | 798+LI | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1300 x 1200 x 800 |
| Materiale | Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno Bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | Bianco RAL 9010 | Manicotto di collegamento | 1 |
| Numero di porte | 1 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | A battente | Codice HS | 94032080 |
| Chiusura porta | Automatica | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELIC)
- (Réf : VIG190)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 798+LI | 1100 x 635 x 670 | 820 x 490 x 410 | 0 | 0 | 0 | 80 | 182.00 |