

798+LI



Armadietto da banco 1 porta da equipaggiare

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Resistenza dimostrata di 105 minuti
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	798+LI	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1300 x 1200 x 800
Materiale	Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno Bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	Bianco RAL 9010	Manicotto di collegamento	1
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	A battente	Codice HS	94032080
Chiusura porta	Automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : VIG190)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
798+LI	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	0	0	0	80	182.00