



# Armadietto da banco 2 ante da equipaggiare

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Resistenza dimostrata di 105 minuti
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>793+LI</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1300 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>Bianco RAL 9010</b>	Manicotto di collegamento	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>A battente</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Chiusura porta	<b>Automatica</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : VIG190)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+LI	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0	0	0	0	297.00