

793+NLIX2



# Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 2 porte + VIG190 + 2 E35LI

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE..

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>793+NLIX2</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>RAL 9005 black</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Numero di porte	<b>2</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Mensola (Réf : E35)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+NLIX2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		2	80	302.00