

795+NLI



## Armadio alto 2 porte da equipaggiare

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

### MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>795+NLI</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2150 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>RAL 9005 black</b>	Manicotto di collegamento	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>A battente</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Chiusura porta	<b>Automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : VIG290)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+NLI	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0	0	0	80	453.00