











Armadio alto 2 porte da equipaggiare

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- · Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna El180
- · 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese -CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- · Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

· Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 795+LI

Acciaio 12/10 e corpo interno Materiale realizzato in legno

Colore porte Bianco RAL 9010

Numero di porte

Tipo porte A battente

Chiusura porta Automatica Dimensioni di spedizione HxWxD

Diametro di ventilazione (mm)

Manicotto di collegamento Numero di compartimenti

Codice HS

2150 x 1200 x 800

100

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte -L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- · (Réf: VIG290)
- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : EX200LI) · (Réf: PRISELIF)
- · Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf: PRISELICH)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf: PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+LI	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0	0	0	80	453.00

