

795+NLIA4



# Armadio di alta sicurezza a 2 porte + 1 estintore EX200LI + 4 ripiani E35LI

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |                                                          |                                     |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Modello         | <b>795+NLIA4</b>                                         | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b> |
| Materiale       | <b>Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno</b> | Diametro di ventilazione (mm)       | <b>100</b>               |
| Colore porte    | <b>RAL 9005 black</b>                                    | Manicotto di collegamento           | <b>1</b>                 |
| Numero di porte | <b>2</b>                                                 | Numero di compartimenti             | <b>1</b>                 |
| Tipo porte      | <b>A battente</b>                                        | Codice HS                           | <b>94032080</b>          |
| Chiusura porta  | <b>Automatica</b>                                        |                                     |                          |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : VIG290)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

| Modello   | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 795+NLIA4 | 1950 x 1137 x 620             | 1620 x 1000 x 410             | 0                          | 0                         | 4       | 100                | 483.00    |